## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2583.100 Cadre d'étanchéité modulaire

État: 2025-11-01 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### AX 2583.100 - Cadre d'étanchéité modulaire

Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces planes et parois, pour l'introduction de câbles préconfectionnés avec fiches. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.

### Caractéristiques

Référence	AX 2583.100
Modèle	pour 10 éléments d'étanchéité petit format
Description produit	Pour l'utilisation universelle sur toutes les surfaces et parois, pour l'introduction de câbles avec fiche. Montage également possible sur les découpes de connecteurs 24 pôles ou 16 pôles.
Matériau	Plastique
Couleur	Noir
Composition de la livraison	Cadres d'étanchéité Cadre de verrouillage
Découpe nécessaire	113,5 x 46 mm (24 pôles)
Dimensions	Largeur: 153,08 mm Profondeur: 70,08 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.12
Poids brut	0.14
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177939912
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 2

# Approbation

Approbation

UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3