

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.010 Fenêtres vitrées

État: 2026-02-09 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2730.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.



Caractéristiques

Référence	FT 2730.010
Modèle	Profilé de 30 mm
Description produit	Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Pour référence(s)	1039.000 1339.000 1009.000
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 380 mm
Dimensions	Largeur: 597 mm Hauteur: 377 mm Profondeur: 36 mm

Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 317 mm
-----------------	--

Profondeur de construction pour composants (max.)	32 mm
---	-------

Surface visible	Largeur: 537 mm Hauteur: 317 mm
-----------------	------------------------------------

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

Poids net	2.6
-----------	-----

Poids brut	2.72
------------	------

Numéro du tarif douanier	76101000
--------------------------	----------

EAN	4028177938465
-----	---------------

ETIM 9	EC002527
--------	----------

ETIM 8	EC002527
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
