

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2780.000

Capot en verre acrylique

État: 2026-06-28 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2780.000 - Capot en verre acrylique

Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | FT 2780.000 |
| Modèle | 19" |
| Description produit | Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses. |
| Matériau | Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte Vitre : verre acrylique fumé |
| Composition de la livraison | Avec charnières et matériel de fixation. Avec serrure de sécurité N° 3524 E |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 |
| Dimensions | Largeur: 320 mm Hauteur: 158 mm Profondeur: 47,5 mm |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 280 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 137,5 mm |
| Profondeur de construction pour composants (max.) | 43 mm |
| Dimensions de montage | Installation depth for components: 269,2 mm Largeur de montage pour les composants: ½ 19" |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,937 kg |
| Poids brut | 1,137 kg |
| Numéro du tarif douanier | 39205100 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27182301

Description produit

Capot 19" -3U en verre acrylique