Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2796.000 Capot en verre acrylique

État: 2025-12-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



FT 2796.000 - Capot en verre acrylique

Pour la protection des organes de commande et de signalisation au standard 19" ou aux dimensions métriques.

Caractéristiques

Référence	FT 2796.000
Modèle	19"
Description produit	Poignée en plastique et serrure N° 3524 E incluses.
Matériau	Cadre : profilé aluminium extrudé avec pièces d'angle en fonte Vitre : verre acrylique fumé
Composition de la livraison	Avec charnières et matériel de fixation. Avec serrure de sécurité N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Dimensions	Largeur: 534 mm
	Hauteur: 425 mm
	Profondeur: 47,5 mm
Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 494 mm
	Hauteur de fenêtre vitrée: 404,5 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	43 mm
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm
	Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.475
Poids brut	2.675
Numéro du tarif douanier	39205100
EAN	4028177032453
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

© Rittal 2025 3