

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.200

## Raccords cannelés

État: 2026-01-16 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2899.200 - Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.



## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence   | SZ 2899.200  |
| Description produit                               | Avant d'introduire le câble, sectionner la raccord en fonction du diamètre du câble. |
| Domaines d'application                            | Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur  |
| Matériau  | Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique                                     |
| Dimensions  | Filetage: M20  |
| Pour épaisseur de panneau (max.)                  | 1,5 - 4,5 mm   |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec une introduction des câbles appropriée                                    |
| Pour diamètres de câbles                          | 5 - 16 mm  |
| Unité d'emballage                                 | 100 p.   |
| Poids net   | 0.2  |
| Poids brut  | 0.252  |
| Numéro du tarif douanier                          | 39269097   |
| EAN   | 4028177389601  |
| ETIM 9  | EC000879   |
| ETIM 8  | EC000879   |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27069216