

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3052.000**

**Supports de jeux de barres**

État: 2025-12-19 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3052.000 - Supports de jeux de barres

Pour jeux de barres 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



## Caractéristiques

Référence	SV 3052.000
Matériau	Polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB) Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Nombre de pôles	3 pôles 185 mm
Convient aux jeux de barres	50 x 10 60 x 10 80 x 10
Courant nominal max.	1 600 A
Remarque concernant la référence	L'élément de base du support des jeux de barres peut également être utilisé en tant que support unipolaire.
Dimensions	Largeur: 24 mm Hauteur: 515 mm Profondeur: 51 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	1.26
Poids brut	1.338
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177035751

# Caractéristiques

---

ETIM 9 EC001166

---

ETIM 8 EC001166

---

ECLASS 8.0 27400607

# Approbation

---

Approbation ABS

---

Explications Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK