

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.024

Ventilateurs internes

État: 2026-02-08 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.024 - Ventilateurs internes

Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs



Caractéristiques

Référence	SK 3108.024
Description produit	Pour empêcher la formation de nids de chaleur et pour renforcer le guidage de l'air des composants de climatisation actifs de l'armoire électrique. Réglable sur deux axes. Fixation sur les profilés de l'ossature. Possibilité d'installer plusieurs ventilateurs en cascade en utilisant le bornier à serrage rapide.
Composition de la livraison	Unité complète prête à être raccordée avec ventilateur axial Dispositif de pivotement à enclencher Matériel de fixation
Tension nominale	24 V (DC)
Puissance nominale Pel	En DC: 3,5 W
Courant nominal max.	En DC: 0,15 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.8
Poids brut	0.978
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177220508

Caractéristiques

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

Approbation

Explications

Déclaration de conformité