

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.810

Porte climatisée VX25

État: 2026-05-09 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.810 - Porte climatisée VX25 pour le montage de modules de refroidissement

Portes climatisées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | SK 3201.810 |
| Description produit | Portes climatisées en tôle d'acier pouvant intégrer les modules de refroidissement références SK 3307.7XX à 3310.7XX. Les portes climatisées s'intègrent parfaitement avec le design des armoires électriques. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Porte climatisée sans module de refroidissement prémonté Charnières à 180°, angle d'ouverture de porte env. 130° |
| Remarque concernant la référence | Convient aux armoires VX La porte secondaire des armoires VX de 1200 mm de large peut être utilisée que les appareils soient positionnés à droite ou à gauche Porte avec charnières à droite |
| Convient à | Type de coffret: VX: = 600 mm: = 2.000 mm Type de coffret: = 1.200 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 29,2 kg |
| Poids brut | 30,4 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| ETIM 9 | EC002510 |
| ETIM 8 | EC002510 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |
| Description produit | SK Porte profilée module de refroid. VX, 600x2000 |

Approbation

| | |
|--------------|--|
| Explications | Declaration of conformity - F-gas regulation |
|--------------|--|