

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124 Mini-ventilateurs

État: 2026-06-25 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - Mini-ventilateurs

Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires ou plutôt des composants dans les armoires électriques.

## Caractéristiques

Référence	SK 3236.124
Description produit	Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires et des composants qu'elles intègrent.
Composition de la livraison	Ventilateur Vis de fixation Protection contre les contacts
Tension nominale	24 V (DC)
Puissance nominale Pel	En DC: 1 W
Dimensions	Largeur: 60 mm Hauteur: 60 mm Profondeur: 25,4 mm
Remarque	Raccordement électrique via 2 fils unitaires (longueur env. 300 mm)
Plage de température de fonctionnement	-20 °C...70 °C
Niveau sonore	En DC: 20 dB(A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,11 kg
Poids brut	0,12 kg
Numéro du tarif douanier	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Description produit	SK Ventilateur 15m3/h

# Approbation

---

Approbation

UR

---

Explications

Déclaration de conformité