

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3285.920

## Cartouche filtrante

État: 2026-07-08 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.920 - Cartouche filtrante pour climatiseurs, portes climatisées, échangeurs thermiques air/air et refroidisseurs d'eau

L'utilisation de cartouches filtrantes est recommandée dans un environnement particulièrement poussiéreux. Le nettoyage des appareils est ainsi simplifié. Le filtre doit être remplacé périodiquement, en fonction du degré d'encrassement.

## Caractéristiques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Référence                | SK 3285.920  |
| Description produit      | Les climatiseurs ne nécessitent que peu d'entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.          |
| Avantages                | Résistance thermique de -40 °C à +80 °C  |
| Matériau                 | Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes   |
| Pour référence(s)        | 3319.100 / 3419.100<br>3320.200 / 3420.200<br>3334.300 / 3434.300<br>3334.360 / 3434.360<br>3334.440 / 3434.440<br>3334.460 / 3434.460<br>3334.470 / 3434.470<br>3334.480 / 3434.480 |
| Dimensions               | Largeur: 320 mm<br>Hauteur: 599 mm<br>Profondeur: 8 mm   |
| Convient à               | Type de coffret: Refroidisseur d'eau Blue e+   |
| Unité d'emballage        | 3 p.   |
| Poids net                | 0,15 kg  |
| Poids brut               | 0,14 kg  |
| Numéro du tarif douanier | 56039390   |

# Caractéristiques

---

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| ETIM 9              | EC002513                         |
| ETIM 8              | EC002513                         |
| ECLASS 8.0          | 27180706                         |
| Description produit | SK Filtre pr SK3320200 & 3334300 |

---