

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.060

Concept de climatisation modulaire porte profilée TS 8

État: 2026-03-18 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3300.060 - Concept de climatisation modulaire porte profilée TS 8 pour le montage de modules de refroidissement

Portes profilées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX.



Caractéristiques

Référence	SK 3300.060
Description produit	Portes profilées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Porte profilée sans module de refroidissement Charnières TS 8, angle d'ouverture de porte env. 110°
Remarque	L'information suivante est valable pour les armoires TS 8 de 1200 mm de largeur Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à droite, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à droite de l'armoire plus une porte spéciale équipée du système de fermeture pour la partie gauche de l'armoire. Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à gauche, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à gauche de l'armoire. La porte droite livrée avec l'armoire TS 8 standard peut être utilisée.
Remarque concernant la référence	Porte avec charnières à droite

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: TS 8: = 800 mm: = 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	30,5 kg
Poids brut	34 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ECLASS 8.0	27180702
Description produit	Porte profilée

Approbation

Certificats	EAC
-------------	-----