


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3300.110

Concept de climatisation modulaire porte profilée TS 8

État: 2025-12-08 (La source: [ittel.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3300.110 - Concept de climatisation modulaire porte profilée TS 8 pour le montage de modules de refroidissement

Portes profilées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX.



Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | SK 3300.110 |
| Description produit | Portes profilées en tôle d'acier pour l'intégration des modules de refroidissement des types SK 3307.7XX à 3310.7XX. |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Porte profilée sans module de refroidissement Charnières TS 8, angle d'ouverture de porte env. 110° |
| Remarque | L'information suivante est valable pour les armoires TS 8 de 1200 mm de largeur Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à droite, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à droite de l'armoire plus une porte spéciale équipée du système de fermeture pour la partie gauche de l'armoire. Lorsque le module de refroidissement est prévu d'être monté à gauche, la livraison se compose d'une porte profilée à monter à gauche de l'armoire. La porte droite livrée avec l'armoire TS 8 standard peut être utilisée. |
| Remarque concernant la référence | Porte avec charnières à droite |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Convient à | Position de l'appareil à droite |
| Convient à | Type de coffret: TS 8: = 1.200 mm: = 1.800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 44.5 |
| Poids brut | 48 |
| Numéro du tarif douanier | 94039910 |
| EAN | 4028177560147 |
| ECLASS 8.0 | 27180702 |

Approbation

| | |
|-------------|-----|
| Certificats | EAC |
|-------------|-----|