



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.860

Toits en tôle

État: 2026-05-13 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.860 - Toits en tôle pour baies réseaux et serveurs TS IT

Toits en tôle pour climatiseur de toit, pour le refroidissement efficace des équipements IT.

Caractéristiques

Référence	SK 3302.860
Description produit	Toit en tôle avec découpe adaptée au climatiseur pour montage sur le toit pour le refroidissement des équipements IT.
Domaines d'application	Climatiseurs pour montage sur le toit
Matériau	Tôle d'acier
Composition de la livraison	Toit, 1 000 mm Avec brosse passe-câble (extension possible jusqu'à 1 200 mm) Joint Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Possible uniquement avec TS IT avec rails profilés.
Pour référence(s)	SK 3301.800
Dimensions	Largeur: 600 mm
Convient à	Type de coffret: TS IT Largeur: 600 mm 600 mm Profondeur: 1.000 mm 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8,06 kg
Poids brut	8,36 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Caractéristiques

Description produit

SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800