

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.807

Toit

État: 2026-05-12 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.807 - Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.

Caractéristiques

Référence	SK 3312.807
Description produit	Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Consigne de montage	Le matériel de fixation du toit plein disponible doit être utilisé pour le montage L'évaporateur automatique des condensats référence SK 3355.720 ne peut pas être utilisée pour cause de collision avec le plan de montage 19 pouces. L'évacuation des condensats doit se faire via le tuyau fourni.
Pour référence(s)	3312.800 3185.730
Convient à	Type de coffret: VX IT VX Largeur: = 800 mm Profondeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	6 kg
Poids brut	9,7 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000744

Caractéristiques

ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Description produit	SK Toit IT pour baies VX IT avec découpe de montage pour climatiseur 3312.800/3412.800, L800xP1200 mm, RAL 7035
