

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3431.000

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 2025-05-04 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3431.000 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000 pour installation sur plaque de montage

## Caractéristiques

Référence	SV 3431.000
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 9011 Couvercle : RAL 7035
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 10 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
for mounting plate assembly	Oui
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 89 mm Hauteur: 141,5 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.401
Poids brut	0.453

## Caractéristiques

---

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC001040
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

## Approbation

---

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK