Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3431.020

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 2025-12-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 3431.020 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000







Caractéristiques

Référence	SV 3431.020
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	2,5 - 50 mm²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.619
Poids brut	0.64
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177628724
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3