

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000

État: 2026-07-08 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC – taille 000



Caractéristiques

Référence	SV 3431.030
Modèle	avec surveillance électronique des fusibles Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Matériau	Polyamide chargé de fibre de verre Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre dur argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	100 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	000
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 53 mm Hauteur: 213 mm
Raccordement de câbles cylindriques	2,5 - 50 mm ²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	2,5 - 50 mm ²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,599 kg
Poids brut	0,62 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,15
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Description produit	Interrupteur-sectionneur à fusibl.HPC

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK