

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Coffret de commande HD

État: 2026-06-28 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Coffret de commande HD

Les écrans, PC et autres composants à afficheur sont protégés de manière fiable en matière d'hygiène dans le coffret de commande. L'inclinaison du toit de 30° empêche tout dépôt d'objet et permet l'évacuation rapide des liquides.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | HD 4000.062 |
| Avantages | Toit incliné de 30° vers l'avant Platine de montage réglable en hauteur pour écran jusqu'à 24" Support pour écrans TFT réglables en hauteur pour écrans jusqu'à 24" |
| Matériau | Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404) Fenêtre vitrée : polycarbonate Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 Vitre : polycarbonate |
| Finition | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm Joint : teinté bleu (RAL 5010) |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc Porte avec fenêtre vitrée et joint inséré Porte avec charnières à droite Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100 |
| Options | avec porte pleine Plaque de montage au lieu d'une platine de montage Découpe dans le panneau tactile au lieu d'une vitre Tablette porte-clavier HD |
| Dimensions | Largeur: 810 mm Hauteur à l'avant: 692 mm Hauteur à l'arrière: 848 mm Profondeur: 266 mm |
| Surface visible | Largeur de fenêtre vitrée: 535 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 325 mm |
| Épaisseur du coffret | 1,5 mm |

Caractéristiques

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Épaisseur de matériau de la porte | 2 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Code IK | IK08 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 33,2 kg |
| Poids brut | 33,2 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 99,56 |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approbation

| | |
|--------------|-----------------|
| Explications | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|