Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.722 Couteau à ébavurer

État: 2025-12-13 (La source: rittal.com/ca-fr)



AS 4050.722 - Couteau à ébavurer

Utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des arêtes. Lames traitées et affûtées des deux côtés pour un résultat de coupe durable.

Caractéristiques

| Référence | AS 4050.722 |
|-----------------------------|---|
| Modèle | La lame en acier peut être montée de manière axiale ou radiale en fonction du besoin Lame en acier affûtée des deux côtés B32P PVD TiN |
| Description produit | Outil d'ébavurage à utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des découpes. |
| Avantages | La lame se place automatiquement en position optimale Longueur réglable du support de lame Maniement aisé Ébavurage aisé Poignée ergonomique |
| Matériau | Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique Support de lame : acier Lame : lame en acier trempé, avec revêtement PVD TiN (nitride de titane) |
| Couleur | Poignée : noire et rouge |
| Composition de la livraison | Poignée Support de lames Lame en acier incluse |
| Diamètre du manche | 28 mm |
| Longueur du manche | 110 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.07 |
| Poids brut | 0.088 |
| Numéro du tarif douanier | 82055980 |
| | |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| EAN | 4028177950436 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC001509 |
| ETIM 8 | EC001509 |
| ECLASS 8.0 | 21040803 |

© Rittal 2025 3