



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.736 Embouts

État: 2026-05-06 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.736
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	jaune
Longueur	12 mm
AWG	10
Diamètre interne	6,3 mm
Pour section	6 mm <sup>2</sup>
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.210
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	100 p.
Poids net	0,1 kg
Poids brut	0,1 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Description produit

Embouts pour le sertissage des câbles, 6 mm<sup>2</sup>, jaune, en vrac, 12 mm

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)  
UR