## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4050.739 Embouts

État: 2025-12-09 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### AS 4050.739 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

#### Caractéristiques

Référence	AS 4050.739	
Description produit	Avec collerette en plastique.	
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C	
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène	
Couleur	rouge	
Longueur	12 mm	
AWG	18	
Diamètre interne	3 mm	
Pour section	1 mm²	
Code couleurs DIN	Oui	
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.	
Normes	AEH DIN 46228	
Pour référence(s)	4051.205 4051.210	
Format de livraison	isolés (10 UE de 100 pièces)	
Unité d'emballage	1 000 p.	
Poids net	1	
Poids brut	0.001	
Numéro du tarif douanier	85369010	
EAN	4028177805071	

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

## Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3