Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.779 **Embouts**

État: 2025-12-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



AS 4050.779 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.779	
Description produit	Avec collerette en plastique.	
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C	
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène	
Couleur	bleu	
Longueur	10 mm	
AWG	14	
Diamètre interne	4,2 mm	
Code couleurs Rittal	Oui	
Pour section	2,5 mm²	
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.	
Normes	AEH DIN 46228	
Pour référence(s)	4051.205 4051.210	
Format de livraison	isolés	
Unité d'emballage	500 p.	
Poids net	0.5	
Poids brut	0.083	
Numéro du tarif douanier	85369010	
EAN	4028177815704	

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3