


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.598 Embouts

État: 2026-05-31 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.598 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | AS 4051.598  |
| Description produit         | Avec colliers en plastique.  |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C  |
| Matériau                    | E-Cu galvanisé au zinc<br>Collerette en plastique : polypropylène  |
| Couleur                     | orange   |
| Longueur                    | 10 mm  |
| AWG                         | 20   |
| Diamètre interne            | 2,6 mm   |
| Code couleurs Rittal        | Oui  |
| Pour section                | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Remarque                    | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. |
| Normes                      | AEH DIN 46228  |
| Format de livraison         | sur bande  |
| Unité d'emballage           | 5 000 p.   |
| Poids net                   | 5 kg   |
| Poids brut                  | 0,589 kg   |
| Numéro du tarif douanier    | 85369010   |
| ETIM 9                      | EC000005   |
| ETIM 8                      | EC000005   |
| ECLASS 8.0                  | 36659290   |
| Description produit         | AS Embouts 0,5 mm <sup>2</sup> x10 mm AWG 20   |

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)