

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.619

Embutos

État: 2026-02-14 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

AS 4051.619 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4051.619
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	rouge
Longueur	10 mm
AWG	18
Diamètre interne	3 mm
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	500 p.
Poids net	0.5
Poids brut	0.058
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177999756
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

UR