

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.619 Embouts

État: 2026-05-07 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.619 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | AS 4051.619 |
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Diamètre interne | 3 mm |
| Code couleurs DIN | Oui |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Format de livraison | isolés |
| Unité d'emballage | 500 p. |
| Poids net | 0,5 kg |
| Poids brut | 0,058 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

Caractéristiques

Description produit

Embouts pour le sertissage des câbles, 1,0 mm², rouge, en vrac, 10 mm

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)
UR