Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4051.644 Embouts

État: 2025-11-01 (La source: rittal.com/ca-fr)



AS 4051.644 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence Description produit Caractéristiques techniques Matériau	AS 4051.644 Avec collerette en plastique. Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C E-Cu galvanisé au zinc
	E-Cu galvanisé au zinc
Matériau	
Couleur	rouge
Longueur	10 mm
AWG	18
Diamètre interne	3 mm
Pour section	1 mm²
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés (10 UE de 100 pièces)
Unité d'emballage	1 000 p.
Poids net	1
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177815858
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3