


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



AS 4052.122

Tournevis

État: 2025-12-05 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.122 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

## Caractéristiques

Référence	AS 4052.122
Modèle	Double isolation 1000 V pour vis cruciforme Pozidriv
Description produit	Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
Avantages	Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brune noire pour une grande précision et adaptation Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	6 mm
Longueur de lame	100 mm
Empreinte	PZ 2
Diamètre du manche	27 mm
Longueur du manche	115 mm
Normes	CEI 60 900
Unité d'emballage	3 p.
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807266

# Caractéristiques

---

ETIM 9 EC000144

---

ETIM 8 EC000144

---

ECLASS 8.0 21040406