### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





### AS 4055.180

## Kit d'emporte-pièce à interstice métrique

État: 2025-12-06 (La source: rittal.com/ca-fr)



# AS 4055.180 - Kit d'emporte-pièce à interstice métrique pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

#### Caractéristiques

Référence	AS 4055.180
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	5 matrices 5 poinçons Coffret plastique
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2 mm 2 mm 2 mm 2,5 mm 2,5 mm
Ø trous	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Pour filetage	M16 M20 M25 M32 M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Suitable for hydraulic bolt order	4055.665
number	4055.665
	4055.665
	4055.663
	4055.663
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.849
Poids brut	1.098
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808171
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3