Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







AS 4055.263 Emporte-pièces circulaires

État: 2025-11-04 (La source: rittal.com/ca-fr)



AS 4055.263 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.263	
Modèle	Avec 3 pointes de coupe	
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.	
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Vis de traction sans roulement à bille	
Matériaux usinables	Tôle d'acier	
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	3 mm	
Ø trous	63,5 mm	
Pour filetage	M63	
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663	
Vis de traction (Ø x L)	19 x 75 mm	
Vis de traction hydraulique Ø	19 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	1.175	
Poids brut	1.249	
Numéro du tarif douanier	82073010	
EAN	4028177808386	

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3