


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.472

Emporte-pièces Sub D

État: 2025-12-13 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.472 - Emporte-pièces Sub D pour tôle d'acier et acier inoxydable

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | AS 4055.472 |
| Description produit | Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Avantages | Avec éjection latérale pour les chutes Aucun blocage de la matrice Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction. |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon Boulon de traction Contre-écrou Écrous avec roulement à billes Adaptateur hydraulique Coffret plastique |
| Matériaux usinables | Tôle d'acier Acier inoxydable |
| Épaisseur max. acier inoxydable usinable | 1,25 mm |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable | 1,75 mm |
| Trous Ø | 41,9 x 11,3 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.605 |
| Poids brut | 0.781 |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |

Caractéristiques

EAN 4028177808577

ECLASS 8.0 21049047