


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.532

Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 2026-02-01 (La source: rittal.com/ca-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.532 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | AS 4055.532 |
| Modèle | Avec 3 divisions |
| Description produit | |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon |
| Matériaux usinables | Tôle d'acier |
| Épaisseur max. tôle d'acier usable | 3 mm |
| Ø trous | 32,5 mm |
| Pour filetage | M32 |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Vis de traction (Ø x L) | 19 x 55 mm |
| Vis de traction hydraulique Ø | 19 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.2 |
| Poids brut | 0.22 |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| EAN | 4028177808713 |

Caractéristiques

ETIM 9 EC000156

ETIM 8 EC000156

ECLASS 8.0 21049047