

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.554**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 2026-05-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.554 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                | AS 4055.554   |
| Modèle                                   | Avec 3 divisions  |
| Description produit                      |   |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon  |
| Matériaux usinables                      | Tôle d'acier  |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable     | 3 mm  |
| Ø trous                                  | 54 mm   |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes<br>Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663  |
| Vis de traction (Ø x L)                  | 19 x 75 mm  |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 19 mm   |
| Unité d'emballage                        | 1 p.  |
| Poids net                                | 0,628 kg  |
| Poids brut                               | 0,701 kg  |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010  |
| ETIM 9                                   | EC000156  |
| ETIM 8                                   | EC000156  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Description produit

Emporte-pièce pr tôle-acier à 3 parties