

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.730

# Pompe hydraulique électrique

État: 2026-04-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.730 - Pompe hydraulique électrique

La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.730
Description produit	La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.
Puissance nominale	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Courant nominal	6,5 A
Dimensions machine	Largeur: 405 mm Hauteur: 405 mm Profondeur: 310 mm
Surface utile	Largeur: 505 mm Hauteur: 505 mm Profondeur: 497 mm
Pression de régime tolérée (p max.)	630 bar
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	32 kg
Poids brut	34,5 kg
Numéro du tarif douanier	84135061
ECLASS 8.0	27301290

# Approbation

---

Explications

Déclaration de conformité