

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.180

Lampe confort

État: 2026-02-14 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4139.180 - Lampe confort

Tension d'alimentation : 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 4139.180 |
| Modèle | sans interrupteur de porte |
| Composition de la livraison | Lampe confort Agent lumineux Protection de l'agent lumineux Matériel de fixation inclus |
| Puissance nominale | 18 W |
| Ballast | Antiparasite électronique à plage étendue de tension |
| Possibilités de raccordement | Alimentation via connecteurs Interrupteur de porte Câblage intérieur (installation de rangées de lampes) |
| Agent lumineux | Tube fluorescent, socle G13 |
| Classe de protection | I (conducteur de protection) |
| Interrupteur (type) | Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte |
| Light cover | Oui |
| Type de montage des lampes | A visser |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC |
| Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase | 500 V AC |
| Tension nominale d'isolation | 500 V CC/1 s |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Possibilités de montage | Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct AE, CM, TP, avec équerre universelle AE, avec rail pour équipement intérieur |
| Dimensions | Largeur: 682 mm Hauteur: 117 mm Profondeur: 50 mm |
| Plage de température de fonctionnement | -15 °C...45 °C |
| Prises | D, Schuko (type F, CEE 7/4) |
| Plage de température de stockage | -20 °C...70 °C |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Modèle de prise | D, Schuko (type F, CEE 7/4) |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1.55 |
| Poids brut | 1.8 |
| Numéro du tarif douanier | 94054990 |
| EAN | 4028177092341 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|