Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4139.300 Lampe confort

État: 2025-11-22 (La source: rittal.com/ca-fr)



SZ 4139.300 - Lampe confort

Tension d'alimentation: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Caractéristiques

Référence	SZ 4139.300	
Modèle	sans interrupteur de porte	
Composition de la livraison	Lampe confort	
	Agent lumineux	
	Protection de l'agent lumineux	
	Matériel de fixation inclus	
Puissance nominale	30 W	
Ballast	Antiparasite électronique à plage étendue de tension	
Possibilités de raccordement	Alimentation via connecteurs	
	Interrupteur de porte	
	Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)	
Agent lumineux	Tube fluorescent, socle G13	
Classe de protection	I (conducteur de protection)	
Interrupteur (type)	Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement ave l'ouverture de la porte	
Light cover	Oui	
Type de montage des lampes	A visser	
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC	
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	1000 V AC	
Tension nominale d'isolation	500 V CC/1 s	

© Rittal 2025

Caractéristiques

Possibilités de montage	Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct AE, CM, TP, avec équerre universelle AE, avec rail pour équipement intérieur		
Dimensions	Largeur: 987 mm Hauteur: 117 mm Profondeur: 50 mm		
Plage de température de fonctionnement	-15 °C45 °C		
Prises	D, Schuko (type F, CEE 7/4)		
Plage de température de stockage	-20 °C70 °C		
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz		
Modèle de prise	D, Schuko (type F, CEE 7/4)		
Unité d'emballage	1 p.		
Poids net	2.15		
Poids brut	2.3		
Numéro du tarif douanier	94054990		
EAN	4028177092365		
ECLASS 8.0	27189241		

Approbation

Explications	Déclaration de conformité	
	Déclaration de conformité LIK	

© Rittal 2025