Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.550

Contact de porte

État: 2025-12-25 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4315.550 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

Caractéristiques

Référence	SZ 4315.550
Modèle	Avec câble de raccordement
Longueur	600 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	6000 V AC
Tension nominale d’isolation	400 V AC
Possibilités de montage	pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
Dimensions	Longueur: 600 mm
Raccordement électrique	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V CC/6 A
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.115
Poids brut	0.122
Numéro du tarif douanier	85365019
EAN	4028177501461
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

© Rittal 2025

Approbation

Approbation	CQC CQC-CCC CSA UL + C-UL (listed) UR