

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.710 Contact de porte

État: 2026-05-23 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.710 - Contact de porte

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

Caractéristiques

Référence	SZ 4315.710
Modèle	Avec câble de raccordement
Longueur	600 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	6000 V AC
Tension nominale d'isolation	400 V AC
Possibilités de montage	pour lampes compactes
Dimensions	Longueur: 600 mm
Raccordement électrique	240 V AC/2,5 A 125 V AC/2,5 A 24 V AC/2,5 A 24 V CC/2,5 A
Tension nominale	400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 40
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,11 kg
Poids brut	0,139 kg
Numéro du tarif douanier	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266
Description produit	Contact porte avec câble raccordement

Approbation

Approbation

CQC
CQC-CCC

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK