

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4599.000

## Traverse de montage

État: 2025-07-13 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4599.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



## Caractéristiques

Référence	TS 4599.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	890 mm
Convient à la largeur de porte	1 000 mm
Possibilités de montage VX	En largeur de porte 1000 mm
Possibilités de montage AX	En hauteur de coffret de 1000 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une profondeur d'enveloppe de 1000 mm
Possibilités de montage TS	En largeur de porte 1000 mm

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX TS AX
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	9.3
Poids brut	9.42
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	35,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177103825
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261