


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.100 Traverse de montage

État: 2026-05-06 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4599.100 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4599.100
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	320 mm
Convient à la largeur de porte	380 mm
Possibilités de montage AX	En largeur de porte 380 mm, avec verrouillage
Convient à	Type de coffret: AX Largeur/profondeur: 380 mm
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	3,16 kg
Poids brut	3,308 kg

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	12,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	TS Traverse de montage, pour largeur de porte de 380 mm

Approbation

Explications	PCF-declaration
--------------	-----------------