

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4599.200

Traverse de montage

État: 2026-02-01 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4599.200 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4599.200
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	700 mm
Convient à la largeur de porte	760 mm
Possibilités de montage AX	En largeur de porte 760 mm, avec verrouillage
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur de porte de 760 mm, avec serrure à came, en association avec les bandeaux perforés de porte
Convient à	Type de coffret: AX Largeur/profondeur: 760 mm
Unité d'emballage	20 p.

Caractéristiques

Poids net	7.24
Poids brut	7.28
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	27,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177939028
E-Number Sweden	E3465249
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261