

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.334**

**Module de plaques passe-câbles en plusieurs parties avec brosse passe-câbles à étanchéité élevée**

État: 2026-06-28 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.334 - Module de plaques passe-câbles en plusieurs parties avec brosse passe-câbles à étanchéité élevée pour baies VX IT

Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | VX 5301.334   |
| Modèle                      | en deux parties, avec brosse  |
| Description produit         | Pour l'introduction ciblée des câbles par le bas. Des brosses passe-câbles spéciales avec des brosses décalées offrent, avec une introduction de câbles professionnelle, une meilleure étanchéité par rapport à l'environnement et favorisent ainsi la climatisation. Le modèle livré en deux parties peut se fixer avec des câbles déjà installés. |
| Matériau                    | Tôle modulaire : tôle d'acier<br>Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène   |
| Finition                    | Tôle modulaire : zinguée  |
| Composition de la livraison | 2 moitiés de plaque modulaire en tôle avec brosse passe-câbles, à haute étanchéité<br>Matériel de fixation inclus   |
| Consigne de montage         | La combinaison de plusieurs modules de plaques passe-câbles est nécessaire pour fermer totalement la base dans la baie VX IT<br>Le module de plaques passe-câbles peut, en échange, être combiné avec d'autres modules de plaques d'une profondeur de 237,5 mm  |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Remarque  | Modules de plaques passe-câbles avec brosse passe-câbles non appropriés pour les applications avec un indice de protection selon la norme CEI 60 529 |
| Dimensions  | Profondeur: 237,5 mm   |
| Convient à  | Type de coffret: VX IT<br>Largeur: = 600 mm  |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.   |
| Poids net   | 1,4 kg   |
| Poids brut  | 1,56 kg  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 5,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit                            |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910   |
| ETIM 9  | EC002620   |
| ECLASS 8.0  | 27189261   |
| Description produit                                   | VX IT plaque de fond, pass. câbles, 2 part L=600   |