

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

Glissière, 1 U, montage fixe

État: 2026-05-22 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Caractéristiques

| | |
|----------------------------------|--|
| Référence | DK 5501.430 |
| Description produit | Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement. |
| Avantages | Accrochage aisé dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19" |
| Domaines d'application | Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant Pour soutenir les équipements lourds |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Distance between mounting levels | 545 mm |
| Longueur | 475 mm |
| Possibilités de montage | pour montants 19" « standard » |
| Consigne de montage | L'écartement entre les plans de fixation 19" dans la VX IT doit être adapté en conséquence avant le montage |
| Charge admissible | 800 N statique |
| Remarque | Surface portante effective par côté : 35 mm |
| Surface portante | Largeur: 35 mm |
| Convient à | Type de coffret: VX IT TS IT |
| Unité d'emballage | 2 p. |
| Poids net | 1,2 kg |
| Poids brut | 1,4 kg |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 4,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | Glissières fixes, prof. 545 |