

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.835

Déflecteurs d'air pour montants 19"
TS IT

État: 2026-02-01 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.835 - Déflecteurs d'air pour montants 19" TS IT

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | DK 5501.835 |
| Description produit | Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage avec des systèmes de rails installés sur le plan de montage extérieur. |
| Domaines d'application | Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP. |
| Matériaux | Tôle d'acier Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | 2 caches verticaux 2 caches horizontaux 4 brosses passe-câbles 4 pièces de joint mousse polyuréthane Matériel de fixation inclus 6 plaques pleines, 1 U |
| Consigne de montage | Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière. Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Convient à | Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 8.74 |
| Poids brut | 9.2 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177679207 |
| E-Number Sweden | E7239701 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |