Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5526.120 Baie réseau/serveur TS IT

État: 2025-12-17 (La source: rittal.com/ca-fr)



DK 5526.120 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, avec montants 19"

Baie TS IT, pleine, pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur 19" avec montants 19" réglables en profondeur pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.



Caractéristiques

Référence	DK 5526.120
Matériau	Tôle d'acier
	Aluminium
	Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Aménagement intérieur : apprêt par trempé
	Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035
	Aménagement intérieur : RAL 9005

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit
	Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°
	Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-
	cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E
	Deux montants 19" à l'avant et à l'arrière réglables en profondeur sur
	traverses latérales avec fixation rapide
	Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection
	au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une
	ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.
	Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)
	12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)
	50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)
	Palette IPPC
	Toit, en plusieurs parties, amovible avec introduction/passage de
	câbles à l'arrière, transversale et avec découpe recouverte pour tôle d'aération
	Porte en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 180°
Dimensions	
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 1.200 mm
	Profondeur: 600 mm
Unités de hauteur	24 U
Unités de hauteur	24 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	345 mm
Design doors	Plein
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19"
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	57.2
Poids brut	58.2
EAN	4028177702714
E-Number Sweden	E7239840
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025