

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5860.600

# VX SE Floormount Enclosure

État: 2025-07-26 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5860.600 - VX SE Floormount Enclosure NEMA 12/3R

## Caractéristiques

Référence	SE 5860.600
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Plaque de base avec kit de prises de sol amovibles Panneau arrière, fixation interne Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.099 mm x 1.496 mm
Profondeur de montage	256 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12

# Caractéristiques

---

Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
Code IK	IK10
Nombre de portes	2
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	346.12
Poids brut	372.575
UPC-Code	93692

---