

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5863.600

VX SE Floormount Enclosure

État: 2025-06-13 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5863.600 - VX SE Floormount Enclosure NEMA 12/3R

Caractéristiques

Référence	SE 5863.600
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Plaque de base avec kit de prises de sol amovibles Panneau arrière, fixation interne Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions	Largeur: 1.600 mm Hauteur: 1.600 mm Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.496 mm x 1.499 mm
Profondeur de montage	356 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12

Caractéristiques

Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
----------------------------	--

Code IK	IK10
---------	------

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

UPC-Code	93695
----------	-------