

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5866.600

VX SE Floormount Enclosure

État: 2025-09-30 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5866.600 - VX SE Floormount Enclosure NEMA 12/3R

Caractéristiques

Référence	SE 5866.600
Matériau	Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm
Finition	Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Plaque de montage Plaque de base avec kit de prises de sol amovibles Panneau arrière, fixation interne Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions	Largeur: 1.800 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.696 mm x 1.699 mm
Profondeur de montage	356 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Indice de protection NEMA	NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12

Caractéristiques

Code IK	IK10
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	540.123
Poids brut	551.146
UPC-Code	93697