

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000

Roulettes doubles orientables

État: 2026-02-01 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6148.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | CP 6148.000 |
| Description produit | Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire. |
| Couleur | Noir avec surface de roulement grise |
| Composition de la livraison | 4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus |
| Convient à | Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: TS Type de coffret: TS IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: PC Type de coffret: Parties inférieures TP Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseurs d'eau |
| Clearande floor | 85 mm |
| Charge max. admissible (statique) par élément | 750 N |
| Pour référence(s) | 6106.200 6106.300 |
| Dimensions | Filetage: M12 x 20 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1.115 |
| Poids brut | 1.293 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| EAN | 4028177206007 |

Caractéristiques

E-Number Sweden E7239728

ETIM 9 EC002621

ECLASS 8.0 27189262