
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6205.100 Équerres de montage

État: 2025-10-20 (La source: rittal.com/ca-fr)



CP 6205.100 - Équerres de montage pour l'équipement intérieur

Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.



Caractéristiques

Référence	CP 6205.100
Description produit	Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Coffret de commande Comfort-Panel avec profondeur de montage supérieure ou égale à 74 mm Coffret de commande Optipanel de profondeur de montage supérieure ou égale à 100 mm Rail pour l'aménagement intérieur AX

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Consigne de montage	Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.36
Poids brut	0.4
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73182900
EAN	4028177536197
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3