

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.870 Articulation pivotante

État: 2026-04-02 (La source: Rittal)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.870 - Articulation pivotante avec / sans bras porteur

Pour une intégration directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Référence | CP 6206.870 |
| Modèle | Articulation pivotante sans bras porteur |
| Description produit | Pour une intégration verticale, directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques. |
| Avantages | Avec limitation intégrée de l'angle de rotation |
| Domaines d'application | Fixation du coffret par le bas ou par le haut |
| Couleur | RAL 7035 |
| Possibilités de montage | Adaptée pour les coffrets avec raccordement au bras porteur Ø 130 mm |
| Charge (statique) admissible | 700 N |
| Rotation angle/swivel area | env. 310° Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 1,36 kg |
| Poids brut | 1,46 kg |
| Numéro du tarif douanier | 76169990 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ECLASS 8.0 | 27189263 |
| Description produit | Articulation murale sans bras porteur |

Approbation

Explications

Déclaration fabricant